




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ®

МЕТАКАМ

www.metakam.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВЫХ ВАНН «Vista» (1700x750мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС



Артикул: ABS_012090

RUS

Инструкция по монтажу акриловой ванны «Vista» (1700x750мм) на металлический каркас

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7»,
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

«Vista» akril shomylgysynyn (1700x750 mm) metal qanqasynyn montajday boynsha nusqaylygy


ÖNDIRÜŞİ JÄNE ŞAĖYM QABYLDAUĖA UÄKILETTİ ÜYİM:
"SibPlast" JSHQ
630068, Reseiñ Federatsi'asy, Novosi'bi'rsk q., Pri'grani'c'nei'a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Reseiñ Federatsi'asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumağy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Reseiñ Federatsi'asy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBÝTOR:
«SentrStroi-7» JSHS,
Qazaqstan Respýblikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1		x2
2		x2
3	L=570	x4
4	L=150	x1
5		x6
6	M12	x8
7	M12	x18
8	M6	x4
9	M6	x4
10	4x16	x20
11	4x35	x4
12	8x50	x4
13	5x60	x4
14		x4




ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.


Nazar aýdaryňyz!





Montajdy bastamas buryn vannany bólme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaty gajet, al qysqy ýaqytta-24 sagattan kem emes.

1




2









7





8



9



10



11

